


不带接头的真空吸盘  
ESV-100-EU  
订货号: 191048

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| 最小工件半径              | 200 mm                                                      |
| 真空吸盘直径              | 100 mm                                                      |
| 真空吸盘容积              | 79.812 cm <sup>3</sup>                                      |
| 接口位置                | 顶部                                                          |
| 安装位置                | 可选                                                          |
| 真空吸盘形状              | 加深圆形                                                        |
| 工作压力                | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| 额定工作压力              | -70 kPa<br>-10.15 psi                                       |
| 标称工作压力              | -0.7 bar                                                    |
| 工作介质                | 大气空气符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                              |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 区域 III                                            |
| 适合食品行业使用            | 见补充材料说明                                                     |
| 环境温度                | -20 °C...60 °C                                              |
| 额定工作压力时的保持力         | 440.8 N                                                     |
| 产品重量                | 65 g                                                        |
| 颜色                  | 蓝色                                                          |
| 肖氏硬度                | 60 +/- 5                                                    |
| 材料说明                | RoHS 合规                                                     |
| 真空吸盘材料              | PUR                                                         |