


接口
CAMC-F-PN
订货号: 1911916

FESTO



数据表

特性	值
尺寸 (宽x长x高)	19 x 90 x 65 mm
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
储存温度	-25 °C...70 °C
相对空气湿度	5 - 95% 无冷凝
防护等级	IP20 在组装好的状态下
环境温度	0 °C...50 °C
产品重量	75 g
安装方式	插入式模块, 用于 CMMP-AS...-M3
材料说明	RoHS 合规
安装位置	可选
协议	PROFINET
通信配置	FHPP
波特率	10/100 Mbit/s (全/半)
拓扑	星标 环 线
介质冗余	MRP
IP 地址分配	FCT DCP
现场总线接口	2x RJ45 插座
最短周期时间	1 ms
LED 显示屏	总线故障 以太网通讯活动 以太网线路监控 系统故障
配置支持	GSDML
参数设置	FCT

特性	值
附加功能	符合等级 B DCP 兼容 IRT LLDP MRP PROFenergy 实时等级 1 SNMP