


接口
CAMC-F-EP
订货号: 1911917

FESTO



数据表

特性	值
尺寸 (宽x长x高)	19 x 90 x 65 mm
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
储存温度	-25 °C...70 °C
相对空气湿度	5 - 95% 无冷凝
防护等级	IP20 在组装好的状态下
环境温度	0 °C...50 °C
产品重量	75 g
安装方式	插入式模块, 用于 CMMP-AS...-M3
材料说明	RoHS 合规
安装位置	可选
协议	EtherNet/IP
通信配置	FHPP
波特率	10/100 Mbit/s (全/半)
拓扑	星标 环 线
介质冗余	DLR
IP 地址分配	FCT DHCP BOOTP DIP 开关
现场总线接口	2x RJ45 插座
最短周期时间	1 ms
LED 显示屏	以太网通讯活动 以太网线路监控 模块状态 网络状态
配置支持	EDS
参数设置	FCT
附加功能	地址冲突检测 (ACD) 集成开关