


真空过滤器
ESF-3
订货号: 191202

FESTO



数据表

特性	值
安装位置	可选
过滤等级	10 µm
工作压力	-0.95 bar...4 bar
真空度 = -0.75 bar 时的流量	100 l/min
工作介质	大气空气符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-A1-L
环境温度	0 °C...60 °C
产品重量	9 g
安装方式	通过外螺纹 通过真空口
气动接口	M4
真空接口	M4
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
过滤器材料	PVF
外壳材料	铝 镀镍黄铜