

角度补偿器
ESWA-3
订货号: 191205

FESTO



数据表

特性	值
角度补偿 +/-	15 deg
安装位置	可选
结构特点	球窝接头
与吸盘支座关联	规格 3
工作压力	-0.95 bar...4 bar
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-A1-L
环境温度	0 °C...60 °C
产品重量	9 g
安装方式	通过外螺纹
真空吸盘安装	M4
气动接口	M4
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
外壳材料	铝 镀镍黄铜