

发光密封件
MC-LD-230AC
订货号: 19146

FESTO



数据表

特性	值
开关位置指示器	LED
安装方式	通过 M3 中央螺丝安装在电磁阀上
产品重量	1.6 g
电气接口	类型 A 符合 DIN EN 175301-803 标准 方形结构 MSC
标称工作电压，交流	230 V
抗电涌性	4 kV
保护导线接口	可用
发光密封件的标称功率	0.33 W
允许的电压波动	+/- 10 %
防护等级	IP65
环境温度	-25 °C...85 °C
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟低电压指令
CE 标记（见合格声明）	符合英国电气设备相关规定
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
污染等级	3
外壳材料	TPE-U(PU)
颜色	透明