


插头
SEA-3GS-M8-S
订货号: 192009

FESTO



数据表

特性	值
符合标准	EN 61076-2-104 EN 61984
安装位置	可选
产品重量	6 g
包规格	1
电气接口 1, 设计	圆形
电气接口 1, 连接类型	插头
电气接口 1, 电缆出口	直列式
电气接口 1, 连接系统	M8x1, A 编码, 符合 EN 61076-2-104 标准
电气接口 1, 接口/线芯数	3
电气接口 1, 安装类型	螺丝紧固, 带六角 A/F 9 mm 和纵向滚花
电气接口 2, 功能	控制器端
电气接口 2, 连接系统	螺纹端子
电气接口 2, 接口/线芯数	8
工作电压范围 DC	60 V
工作电压范围 AC	60 V
40°C 时的额定电流	3 A
抗电涌性	1.5 kV
电缆接头	Pg7
电缆直径	2.5 mm...5 mm
标称导线横截面积	0.14 mm ² ...0.5 mm ²
防护等级	IP65
防护等级说明	在组装好的状态下
环境温度	-40 °C...85 °C
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟低电压指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国电气设备相关规定
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力

特性	值
外壳材料	PA
外壳颜色	黑色
螺丝紧固锁的材料	压铸锌，镀镍
密封件材料	NBR
电触头材料	镀金黄铜