

平面式门架
EXCH-40-
订货号: 1923050

FESTO



数据表

特性	值
规格	40
安装位置	垂直 水平
结构特点	平面式门架
工作压力	8 bar
最大水平加速度	50 m/s ²
最大垂直加速度	30 m/s ²
最大水平速度	5 m/s
最大垂直速度	4 m/s
重复精度	±0.1 mm
持续通电率	100%
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟机械指令
CE 标记（见合格声明）	符合英国机器相关规定
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
储存温度	-10 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 90% 无冷凝
声压级	74 dB(A)
防护等级	IP40
环境温度	10 °C...50 °C
最大动态响应时的标称负载	4 kg
安装方式	通过安装组件 通过调整套件 通过沟槽螺母
材料说明	RoHS 合规