


过滤减压阀 LFR-3/4-D-5M-O-DI-MAXI 订货号: 192377

FESTO



数据表

特性	值
规格	Maxi
系列	D
控制锁	可锁定旋转手柄
安装位置	垂直 $\pm 5^\circ$
过滤等级	5 μm
冷凝水排放装置	手动旋转
结构特点	无压力表的过滤减压阀
最大冷凝容积	43 cm^3
保护罩	金属保护罩
压力表（模拟）或压力显示器（数字）	为 G1/4 准备
工作压力	0.1 Mpa...1.6 Mpa 1 bar...16 bar
压力调节范围	0.5 bar...12 bar
最大压力迟滞	0.04 Mpa 0.4 bar 5.8 psi
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	5800 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [::9:-] 惰性气体
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-10 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
输出口空气纯净度等级	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 惰性气体
介质温度	-10 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
环境温度	-10 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
产品重量	1600 g
安装方式	管式安装
气接口，气口 1	G3/4
气接口，气口 2	G3/4
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	压铸锌
碗罩材料	PC