


真空发生器  
VAD-3/8  
订货号: 19294



数据表

| 特性                | 值                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| 拉伐尔喷嘴的公称通径        | 1.5 mm                                                      |
| 安装位置              | 可选                                                          |
| 喷射器特征             | 高真空度                                                        |
| 结构特点              | T 型                                                         |
| 工作压力              | 0.15 Mpa...1 Mpa<br>1.5 bar...10 bar<br>21.75 psi...145 psi |
| 最大真空度             | 80 %                                                        |
| 工作介质              | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                             |
| 工作和先导介质说明         | 可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）                                       |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                                           |
| 介质温度              | -20 °C...80 °C                                              |
| 环境温度              | -20 °C...80 °C                                              |
| 安装方式              | 带通孔                                                         |
| 气接口，气口 1          | G3/8                                                        |
| 气接口，气口 3          | G3/8                                                        |
| 真空接口              | G3/8                                                        |
| 外壳材料              | 压铸铝                                                         |