

止动元件
YSRWJ-7-10-A
订货号: 192967

FESTO



数据表

特性	值
规格	7
行程	10 mm
缓冲	自调节 软性特征曲线
安装位置	可选
微调	0.03 mm
位置检测	通过接近开关
最大冲击速度	3 m/s
室温下的复位时间	0.2 s
最低环境温度下的重置时间	1 s
工作模式	推 单作用
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	0 °C...60 °C
缓冲长度	10 mm
最大停止力	300 N
每个行程的最大能耗	2 J
每小时最大能耗	15000 J
最大残余能量	0.01 J
重置力	1.7 N
产品重量	75 g
安装方式	通过锁紧螺母
密封件材料	NBR
外壳材料	黄铜 镀镍
活塞杆材料	高合金钢