


开关阀  
HEP-D-MINI  
订货号: 193242

FESTO



数据表

| 特性                | 值                                       |
|-------------------|-----------------------------------------|
| 结构特点              | 活塞闸阀                                    |
| 驱动方式              | 气动                                      |
| 密封原理              | 软密封                                     |
| 排气功能              | 不带节流选项                                  |
| 手控装置              | 无                                       |
| 复位类型              | 弹簧复位                                    |
| 阀功能               | 两位三通，常闭，单稳态                             |
| 工作压力              | 0 Mpa...1.6 Mpa<br>0 bar...16 bar       |
| 先导压力              | 3 bar...16 bar                          |
| 工作介质              | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性气体 |
| 工作和先导介质说明         | 可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）                   |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 2 - 中等耐腐蚀能力                             |
| 材料说明              | RoHS 合规                                 |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 介质温度              | -10 °C...60 °C                          |
| 环境温度              | -10 °C...60 °C                          |
| 安装方式              | 管式安装<br>带附件                             |
| 安装位置              | 可选                                      |
| 流向                | 不可逆                                     |
| 产品重量              | 223 g                                   |
| 气接口，气口 3          | G1/8                                    |
| 先导气口 12           | G1/8                                    |
| 输出口空气纯净度等级        | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性气体 |
| 密封件材料             | NBR                                     |
| 外壳材料              | 压铸铝                                     |