

塑料气管 PLN-10X1,5-NT

订货号: 193406

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 外径 | 10 mm |
| 流量相关弯曲半径 | 57 mm |
| 内径 | 7 mm |
| 最小弯曲半径 | 22 mm |
| 取决于温度的工作压力 | -0.095 Mpa...1.4 Mpa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi |
| 工作压力说明 | 水: 0 - 50°C 时最高 0.6 MPa |
| 认证 | 德国技术监督协会 (TÜV) |
| 证书签发机构 | B 013277 0506 00 |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:--] 水 (液态, 无冰) |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 洁净室等级 | 静态安装的元件, 根据 ISO 14644-1 无法进行有意义的评估 |
| 适合食品行业使用 | 见补充材料说明 |
| 环境温度 | -30 °C...80 °C |
| 产品重量 (取决于长度) | 0.0375 kg/m |
| 气动接口 | 用于快插接头外径 10 mm |
| 颜色 | 本色 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 气管材料 | PE |