

挂锁
LRVS-D
订货号: 193786

FESTO



数据表

特性	值
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-20 °C...60 °C
环境温度	-20 °C...60 °C
产品重量	120 g
材料说明	RoHS 合规