

扁平型气缸
DZF-1/2"-6"-P-A
订货号: 194129

FESTO



数据表

特性	值
行程	6 in
活塞直径	1/2"
活塞杆的扭转间隙 (+/-)	2.5 deg
缓冲	两端带弹性缓冲环/垫
工作模式	双作用
扭矩/导向保护	椭圆形活塞
工作压力	0.16 Mpa...1 Mpa 1.6 bar...10 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-20 °C...80 °C
6 bar 时的理论力值, 返回行程	51 N
6 bar 时的理论力值, 前进行程	68 N
0 mm 行程的移动质量	12 g
每 10 mm 行程的额外移动质量	270 g
每 10 m 行程的附加重量	2 g
0 mm 行程的基本重量	96 g
气动接口	10-32 UNF-2B
盖子材料	铝
密封件材料	FPM TPE-U(PU)
外壳材料	精制铝合金
活塞杆材料	高合金不锈钢