

塑料硬管
PQ-PA-28X2,5X3000
订货号: 194594

FESTO



数据表

特性	值
外径	28 mm
内径	23 mm
取决于温度的工作压力	-0.95 bar...10 bar
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-25 °C...75 °C
环境温度	-25 °C...75 °C
产品重量（取决于长度）	0.204 kg/m
颜色	黑色
气管材料	PA