

关节轴承
CRSGS-M10X1,25
订货号: 195582

FESTO



数据表

特性	值
规格	M10x1.25
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
适用于锂离子电池生产	不使用铜、锌或镍含量超过 5% 的金属。例外情况：钢中的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈
环境温度	-40 °C...150 °C
最大负载能力	0.9 kN
产品重量	87 g
材料说明	RoHS 合规
外环材料	高质合金钢
外壳材料	高合金钢
内滚道材料	高合金钢
螺母材料	高合金钢