

关节轴承  
CRSGS-M12X1,25  
订货号: 195583



数据表

| 特性                | 值                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 规格                | M12x1.25                                                |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 3 - 高耐腐蚀能力                                              |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L                                          |
| 适用于锂离子电池生产        | 不使用铜、锌或镍含量超过 5% 的金属。例外情况：钢中的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈 |
| 环境温度              | -40 °C...150 °C                                         |
| 最大负载能力            | 1.5 kN                                                  |
| 产品重量              | 129 g                                                   |
| 材料说明              | RoHS 合规                                                 |
| 外环材料              | 高质合金钢                                                   |
| 外壳材料              | 高合金钢                                                    |
| 内滚道材料             | 高合金钢                                                    |
| 螺母材料              | 高合金钢                                                    |