



压力传感器

SDE-16-10V/20MA

产品代号: 19564

FESTO



技术参数

特性	值
短路强度	是
测定变量	相对压力
测量方式	压阻式压力传感器
模拟量输出	0 - 10 V 0 - 20 mA
工作电压范围 DC	12 ... 30 V
工作介质	过滤压缩空气, 过滤精度 40 衞
CE 标志	nach EU-EMV-Richtlinie
防护等级	IP65
环境温度	0 ... 85 °C
产品重量	120 g
压力测量范围	0 ... 16 bar
精确度, FS	1 %
电连接	插头 M12x1 4针
安装类型	具有螺纹的
气动连接	G1/4
外壳的材料信息	铝 阳极氧化处理