

堵头
ASI-SD-FK-BL
订货号: 196090

FESTO



数据表

特性	值
防护等级	IP65 在组装好的状态下 符合 IEC 60529 标准
环境温度	-20 °C...70 °C
储存温度	-20 °C...70 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力