


安装板
VN-T2-BP-NRH
订货号: 196951

FESTO



数据表

特性	值
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	0 °C...60 °C
最大紧固扭矩	0.5 Nm
产品重量	5.5 g
安装方式	带通孔 通过 H 型导轨
板材料	加强型 POM
闸门材料	POM