



电磁阀
MFH-5/3G-3/8-B
订货号: 19707

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	三位五通中封式
驱动方式	电控
宽度	40 mm
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	2200 l/min
工作气口	G3/8
工作压力	0.3 Mpa...1 Mpa 3 bar...10 bar
结构特点	活塞闸阀
复位类型	弹簧复位
公称通径	12 mm
网格尺寸	41 mm
排气功能	带节流选项
密封原理	软密封
安装位置	可选
手控装置	按钮式
先导类型	先导驱动
先导气源	内先导
流向	不可逆
搭接	正重叠
最大开关频率	3 Hz
关闭时间	80 ms
打开时间	24 ms
0 信号的最大正向测试脉冲	2200 µs
信号为 1 的最大负向测试脉冲	3700 µs
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-40 °C...60 °C
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-5 °C...40 °C
产品重量	780 g

特性	值
电气接口	通过 F 型线圈，须另外订购
安装方式	在 PR 气路板上 带通孔 要么：
先导排气口 82	M5
先导排气口 84	M5
气接口，气口 1	G3/8
气接口，气口 2	G3/8
气接口，气口 3	G3/8
气接口，气口 4	G3/8
气接口，气口 5	G3/8
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
外壳材料	压铸铝