


关断阀
HE-G1-LO
订货号: 197136

FESTO



数据表

特性	值
结构特点	活塞闸阀
驱动方式	手动
密封原理	软密封
排气功能	不带节流选项
手控装置	无
阀功能	两位三通阀, 双电控
工作压力	1 bar...10 bar
C 值	38.47 l/sbar
b 值	0.47
标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	10000 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
安装方式	管式安装 带通孔
安装位置	可选
流向	不可逆
产品重量	1000 g
气接口, 气口 1	G1
气接口, 气口 2	G1
气接口, 气口 3	G1
密封件材料	NBR TPE-U(PU)
外壳材料	压铸铝 PBT