


# 气路板模块 MHP1-P2-2-PI

订货号: 197217

FESTO



## 数据表

特性	值
最大阀位数量	2
工作压力	0 bar...8 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
底座的安装方法	通过通孔
阀的安装方式	通过内螺纹安装
气接口, 气口 1	M7
底座材料	精制铝合金