


气路板
MHA1-PR10-3-M3-PI-PCB
订货号: 197251



数据表

特性	值
最大阀位数量	10
工作压力	0 bar...8 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	0 °C...40 °C
阀的安装方式	通过内螺纹安装
气接口, 气口 1	M5
气接口, 气口 2	M3
气接口, 气口 3	M5
底座材料	精制铝合金