

**焊接底座**  
**PCBC-A-10**  
订货号: 197261

**FESTO**



**数据表**

特性	值
安装方式	通过焊接底座
安装位置	可选
产品重量	5 g
包规格	10
电气接口	2 针
防护等级	IP40
环境温度	-40 °C...115 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
外壳材料	PA