

焊接底座
PCBC-A-100
订货号: 197262

FESTO



数据表

特性	值
安装方式	通过焊接底座
安装位置	可选
产品重量	5 g
包规格	100
电气接口	2 针
防护等级	IP40
环境温度	-40 °C...115 °C
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
外壳材料	PA