

双耳环支座
CRLMC-80
订货号: 197324

FESTO



数据表

特性	值
规格	80
基于标准	ISO 15552 (之前为 VDMA 24562、ISO 6431、NF E49 003.1、UNI 10290)
安装位置	可选
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-40 °C...80 °C
产品重量	482 g
材料说明	RoHS 合规
安装件材料	电解抛光 高合金钢
轴承材料	聚合物