

塑料气管
PUN-H-8X1,25-NT
订货号: 197378

FESTO



数据表

特性	值
外径	8 mm
流量相关弯曲半径	37 mm
内径	5.7 mm
最小弯曲半径	21 mm
使用说明	TPE-U 基于以太网
气管特征	适用于拖链
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa...0.6 Mpa -13.775 psi...87 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...6 bar
取决于温度的工作压力	-0.095 Mpa...1 Mpa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
工作压力说明	水: 与温度相关的工作压力, 参见图表, 0 - 60°C 时最高 0.3 MPa
认证	德国技术监督协会 (TÜV)
证书签发机构	B 013277 0506 00
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水 (液态, 无冰)
材料的防火测试	UL94 HB
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
适用于锂离子电池生产	产品符合用于电池生产的 Festo 内部产品定义: 禁止使用铜、锌、镍质量比例超过 1% 的金属。不包括钢铁中所含的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、插头和线圈中
洁净室等级	静态安装的元件, 根据 ISO 14644-1 无法进行有意义的评估
适合食品行业使用	见补充材料说明
环境温度	-35 °C...60 °C
产品重量 (取决于长度)	0.0287 kg/m
气动接口	用于快插接头外径 8 mm 的气管 用于倒钩接头内径 6 mm, 带联接螺母
颜色	本色
肖氏硬度	D 52 +/-3
材料说明	RoHS 合规
气管材料	TPE-U(PU)