

消声器
U0-1/8
订货号: 197583

FESTO



数据表

特性	值
安装位置	可选
结构特点	开放式消声器
工作压力	0 Mpa...0.8 Mpa 0 bar...8 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	5 g
气动接口	G1/8
液压缓冲器插件的材料	PE
旋入螺钉的材料	PE
材料说明	RoHS 合规