

**螺旋形气管**  
**PUN-6X1-S-6-BL**  
订货号: 197592

**FESTO**



**数据表**

| 特性                  | 值                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 工作长度                | 6 m                                                               |
| 外径                  | 6 mm                                                              |
| 模块长度                | 1.214 m                                                           |
| 内径                  | 4 mm                                                              |
| 线圈直径                | 46 mm                                                             |
| 转数                  | 168                                                               |
| 取决于温度的工作压力          | -0.095 Mpa...1 Mpa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| 认证                  | 德国技术监督协会 (TÜV)                                                    |
| 证书签发机构              | B 013277 0506 00                                                  |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                  |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                                                    |
| 环境温度                | -35 °C...60 °C                                                    |
| 产品重量                | 350 g                                                             |
| 气动接口                | 用于快插接头外径 6 mm<br>用于倒钩接头内径 4 mm, 带管接螺母<br>用于倒钩接头内径 4 mm            |
| 颜色                  | 蓝色                                                                |
| 肖氏硬度                | D 52 +/-3                                                         |
| 气管材料                | TPE-U(PU)                                                         |