

螺旋形气管
PUN-8X1,25-S-2-BL
订货号: 197594

FESTO



数据表

特性	值
工作长度	2 m
外径	8 mm
模块长度	0.424 m
内径	5.7 mm
线圈直径	60 mm
转数	27
取决于温度的工作压力	-0.095 Mpa...1 Mpa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
认证	德国技术监督协会 (TÜV)
证书签发机构	B 013277 0506 00
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-35 °C...60 °C
产品重量	140 g
气动接口	用于快插接头外径 8 mm 的气管 用于倒钩接头内径 6 mm, 带联接螺母 用于内径 6 mm 的倒钩接头
颜色	蓝色
肖氏硬度	D 52 +/-3
气管材料	TPE-U(PU)