

螺旋形气管  
PUN-8X1,25-S-1-SW  
订货号: 197608

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 工作长度                | 1 m                                                               |
| 外径                  | 8 mm                                                              |
| 模块长度                | 0.304 m                                                           |
| 内径                  | 5.7 mm                                                            |
| 线圈直径                | 60 mm                                                             |
| 转数                  | 12                                                                |
| 取决于温度的工作压力          | -0.095 Mpa...1 Mpa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| 认证                  | 德国技术监督协会 (TÜV)                                                    |
| 证书签发机构              | B 013277 0506 00                                                  |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                  |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                                                    |
| 环境温度                | -35 °C...60 °C                                                    |
| 产品重量                | 65 g                                                              |
| 气动接口                | 用于快插接头外径 8 mm 的气管<br>用于倒钩接头内径 6 mm, 带联接螺母<br>用于内径 6 mm 的倒钩接头      |
| 颜色                  | 黑色                                                                |
| 肖氏硬度                | D 52 +/-3                                                         |
| 气管材料                | TPE-U(PU)                                                         |