


连接组件
DHAA-G-Q11-16-B6-14-60/80
订货号: 2019640

FESTO



数据表

特性	值
安装位置	可选
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
安装方式	通过通孔和螺钉 通过定位套
材料说明	RoHS 合规
连接板材料	铝 阳极氧化处理
螺钉材料	钢 镀锌
定位销材料	钢