

分气块
FR-8-1/8
订货号: 2077

FESTO



数据表

特性	值
公称通径	8.6 mm
安装位置	可选
工作压力完整温度范围	0 bar...16 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
标称扭矩	12.5 Nm
标称紧固扭矩公差	± 20%
产品重量	135 g
输出数量	8
供应管线数量	1
气接口, 气口 1	内螺纹 G3/8
气接口, 气口 2	内螺纹 G1/8
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	压铸铝