

端子插座
KDV-PK-4
订货号: 208380

FESTO



数据表

特性	值
公称通径	3.4 mm
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
气动接口	用于气管外径 6 mm
材料说明	RoHS 合规