

旋转分气块
GF-1/4
订货号: 2094

FESTO



数据表

特性	值
公称通径	11.5 mm
安装位置	可选
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa...1 Mpa -13.775 psi...145 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...10 bar
标准流量 1-2.1 (6->0)	2932 l/min
标准流量 1-2.X 打开 (6->0)	2977 l/min
标准标称流量 1.1-2.1	1792 l/min
最大转速	300 1/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	250 g
气接口, 气口 1	外螺纹 G1/4
气接口, 气口 2	内螺纹 G1/4
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	精制铝合金
轴材料	高合金钢