


单向节流阀
GR-3/4
订货号: 2103

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	单向节流功能
气接口，气口 1	G3/4
气接口，气口 2	G3/4
调节元件	滚花螺丝
安装方式	面板式安装 带通孔
流量控制方向上的标准标称流量	3300 l/min
封锁方向上的标准标称流量	4800 l/min
工作压力	0.3 bar...15 bar
环境温度	-10 °C...60 °C
外壳材料	精制铝合金
防爆	必须遵守证书中的信息！ 区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
安装位置	可选
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C...60 °C
产品重量	938 g
材料说明	RoHS 合规