节流阀
GRO-1/4
订货号: 2109

数据表

特性	值
阀功能	节流功能
气接口，气口 1	G1/4
气接口，气口 2	G1/4
调节元件	滚花螺丝
安装方式	管式安装
流量控制方向上的标准标称流量	350 l/min
工作压力	0 bar...10 bar
环境温度	-20 °C...60 °C
外壳材料	精制铝合金
安装位置	可选
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-20 °C...60 °C
产品重量	80 g
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
调节螺丝材料	钢 镀锌