


单向节流阀
GRR-1/2
订货号: 2111



数据表

特性	值
阀功能	单向节流功能
气接口，气口 1	G1/2
气接口，气口 2	G1/2
调节元件	滚轮杠杆
安装方式	带通孔
流量控制方向上的标准标称流量	1300 l/min
封锁方向上的标准标称流量	1250 l/min
工作压力	0.3 bar...10 bar
环境温度	-10 °C...60 °C
外壳材料	精制铝合金
安装位置	可选
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
介质温度	-10 °C...60 °C
产品重量	735 g