

**管接螺母**  
**MCK-PK-4-KU**  
订货号: 211291

FESTO



**数据表**

特性	值
规格	内螺纹 M10x1
工作压力时完整温度范围	0 Mpa...1 Mpa 0 psi...145 psi
工作压力完整温度范围	0 bar...10 bar
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
气接口, 气口 1	适用于气管外径 6 mm 用于倒钩接头内径 4 mm, 带管接螺母
管接螺母材料	POM
材料说明	RoHS 合规