

管接螺母
MCK-PK-6-KU
订货号: 211292

FESTO



数据表

特性	值
规格	内螺纹 M12x1
工作压力时完整温度范围	0 Mpa...1 Mpa 0 psi...145 psi
工作压力完整温度范围	0 bar...10 bar
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
气接口，气口 1	用于 8 mm 外径的气管 用于倒钩接头内径 6 mm，带管接螺母
管接螺母材料	POM
材料说明	RoHS 合规