

联轴器
EAMC-42-50-12-20
订货号: 2138701

FESTO



数据表

特性	值
安装直径 1	12 mm
安装直径 2	20 mm
规格	42
标称长度	50 mm
安装位置	可选
最大转速	6000 1/min
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 95%
环境温度	-25 °C...60 °C
惯性动量	34.8 kgmm ²
可传递的扭矩	17 Nm
产品重量	135 g
材料说明	RoHS 合规