


轴向安装组件
EAMM-A-D32-40P-S1
订货号: 2207372

FESTO



数据表

特性	值
标称长度	45.5 mm
安装位置	可选
最大转速	10000 1/min
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 95%
防护等级	IP65
环境温度	-10 °C...60 °C
惯性动量	0.28 kgmm²
可传递的扭矩	1.6 Nm
产品重量	160 g
接口代码，驱动器	D32
接口代码，电机输入	40P
材料说明	RoHS 合规