


轴向安装组件
EAMM-A-D32-60P-S1
订货号: 2234020

FESTO



数据表

特性	值
标称长度	60.7 mm
安装位置	可选
最大转速	8000 1/min
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 95%
防护等级	IP65
环境温度	-10 °C...60 °C
惯性动量	5.87 kgmm²
可传递的扭矩	6.5 Nm
产品重量	410 g
接口代码，驱动器	D32
接口代码，电机输入	60P
材料说明	RoHS 合规