


轴向安装组件
EAMM-A-D60-100A-S1
订货号: 2256700

FESTO



数据表

特性	值
标称长度	79.2 mm
安装位置	可选
最大转速	6000 1/min
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 95%
防护等级	IP65
环境温度	-10 °C...60 °C
惯性动量	34.8 kgmm²
可传递的扭矩	17 Nm
产品重量	1170 g
接口代码，驱动器	D60
接口代码，电机输入	100A
材料说明	RoHS 合规