


减速机  
EMGA-40-P-G5-EAS-40  
订货号: 2297685

FESTO



数据表

| 特性                | 值                       |
|-------------------|-------------------------|
| 减速机法兰尺寸           | 40 mm                   |
| 马达安装法兰尺寸          | 40 mm                   |
| 扭转间隙              | 0.25 deg                |
| 减速机类型             | 行星齿轮                    |
| 齿轮比               | 5:1                     |
| 最大驱动速度            | 18000 1/min             |
| 减速机的工作温度          | -25 °C...90 °C          |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L          |
| 防护等级              | IP54                    |
| 连续输出扭矩            | 14 Nm                   |
| 减速机的惯性动量          | 0.019 kgcm <sup>2</sup> |
| 最大输出扭矩            | 22 Nm                   |
| 最大效率              | 98 %                    |
| 抗扭刚度              | 1 Nm/arcmin             |
| 产品重量              | 350 g                   |
| 减速机接口，输出轴         | 40G                     |
| 减速机接口，驱动轴         | 40P                     |
| 材料说明              | RoHS 合规                 |