


减速机
EMGA-80-P-G5-EAS-80
订货号: 2297691

FESTO



数据表

特性	值
减速机法兰尺寸	80 mm
马达安装法兰尺寸	80 mm
扭转间隙	0.12 deg
减速机类型	行星齿轮
齿轮比	5:1
最大驱动速度	7000 1/min
减速机的工作温度	-25 °C...90 °C
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP54
连续输出扭矩	110 Nm
减速机的惯性动量	0.45 kgcm ²
最大输出扭矩	176 Nm
最大效率	98 %
抗扭刚度	6 Nm/arcmin
产品重量	2000 g
减速机接口，输出轴	80G
减速机接口，驱动轴	80P
材料说明	RoHS 合规