

消声器 U-1

订货号: 2312

FESTO



数据表

特性	值
安装位置	可选
工作压力	0 Mpa...1 Mpa 0 bar...10 bar
到大气的流量	20800 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7::-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
声压级	90 dB(A)
环境温度	-10 °C...70 °C
产品重量	139.8 g
气动接口	G1
液压缓冲器插件的材料	PE
材料说明	RoHS 合规