


直动圆头式阀
VS-3-1/8
订货号: 2334

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	两位三通，常闭，单稳态
驱动方式	机械
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	146 l/min...154 l/min
工作气口	G1/8
工作压力	0.35 Mpa...0.8 Mpa 3.5 bar...8 bar
结构特点	提动座
复位类型	弹簧复位
公称通径	3.5 mm
排气功能	带节流选项
密封原理	软密封
安装位置	可选
先导类型	先导驱动
先导气源	内先导
流向	不可逆
先导介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [-:~:]
强制动态说明	开关频率，一年至少一次
防爆	区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [-:~:]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
驱动力	3 N
产品重量	110 g
安装方式	带通孔
气接口，气口 1	G1/8
气接口，气口 2	G1/8

特性	值
气接口, 气口 3	G1/8
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
外壳材料	铝 阳极氧化